




Découpe de la mousse

Le marquage laser permet de définir les emplacements de vos outils dans les mousses.

CHOIX DE LA MOUSSE PTZ

Pour le choix de la mousse de rangement PTZ, vous pouvez opter pour le modèle standard - avec fond bleu (A) ou faire votre composition en choisissant la couleur de la plaque 2000 x 1000 mm à découper au cutter (B).

Découpe uniquement sur la mousse noire.




A			
CODE	DÉSIGNATION	DÉLAI	CONDI.
160030	Pour bac plastique 555 x 335 x 24 mm	En stock	A l'unité
160031	Pour tiroir 390 x 520 x 24 mm	En stock	A l'unité
160032	Pour rangement et étagère LEANPOST 600 600 x 400 x 24 mm	En stock	A l'unité
160010	Colle gel mousse (125ml)	En Stock	A l'unité

B		MOUSSE DE RANGEMENT		DÉLAI	CONDI.
		Ep 12 mm	Ep 20 mm		
Bleu	■	160043	160053	En stock	A l'unité
Noir	■	160044	160054	En stock	A l'unité
Rouge	■	160046	160056	En stock	A l'unité

OPTION DE DÉCOUPE

Vous pouvez transmettre aux équipes SESA SYSTEMS le plan détaillé de votre découpe au format DXF pour un service sur-mesure. Une étape de validation du Bon à Tirer (BAT) sera nécessaire.



OPTION DÉCOUPE		
160025	aux formes de vos outils sur mousse noire	Sur demande

Autre exemple d'utilisation

Mousse de rangement sur desserte mobile

Les + :

- Solution mobile
- Outils accessibles rapidement
- Idéal pour les postes TPM

Retrouvez toutes nos dessertes p. 164-174



AVANT



APRÈS